

# LELO DOT™

clitorale pinpoint vibrator

# LELO

## ONEINDIG GENOT

LELO DOT™ is een externe clitorale pinpoint vibrator die eindeloze orgasmes mogelijk maakt, in tegenstelling tot traditionele vibrators die gevoelloosheid in het clitorale gebied kunnen veroorzaken. Maar dankzij het zachte en buigbare uiteinde en de revolutionaire elliptische beweging, biedt LELO DOT™ een climax met ongeëvenaarde precisie en gemak. Het is ideaal voor opwindend solo spel of om discreet samen met je partner te gebruiken, waardoor een veelzijdige benadering van zelfgenot mogelijk wordt gemaakt. Het apparaat kan ook worden gebruikt op andere externe erogene zones.

## SPECIALE FUNCTIES

De Infinite Loop™-technologie is geïnspireerd door het oneindigheidssymbool. De combinatie van een unieke elliptische beweging en een zacht en buigbaar uiteinde bieden een ongeëvenaarde ervaring, waarbij je clitoris en alle externe erogene zones met absolute precisie worden gestimuleerd. In plaats van in cirkels te bewegen zoals dat bij klassieke vibrators het geval is, volgt LELO DOT™ een elliptisch traject dat constante en aangename verrassingen mogelijk maakt door simpelweg de hoek van het speeltje te veranderen. Hierdoor ervaar je een nieuw soort orgasme dat veel sterker en doelgerichter voelt.



### ABSOLUTE PRECISIE

Dankzij het 'pinpoint'-model kun je elke erogene zone met absolute precisie stimuleren aan de hand van het zachte en buigbare uiteinde, waarmee je de trillingen kunt sturen.



### 8 KRACHTIGE GENOTSINSTELLINGEN

LELO DOT™ biedt acht verschillende vibratiepatronen, variërend qua intensiteit, van een plagend gefluister tot een bevredigend ritme.



### ELLIPTISCHE BEWEGING

Elliptische beweging voor een compleet nieuwe unieke sensatie, waarbij je jouw orgasmes op een geheel nieuwe manier kunt ervaren.



### EXTRA ZACHTE SILICONEN

Ultragladde hoogwaardige siliconen die warm aanvoelen, voor een zeer bevredigend en hygiënisch genot.

## HOE TE GEBRUIKEN:



- Laad je LELO DOT™ twee uur op voordat je deze voor het eerst gaat gebruiken.
- De interface van je LELO DOT™ kan vergrendeld zijn. Houd + en – gedurende 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt.
- Houd de (0)-knop ingedrukt om hem aan te zetten.
- Druk op de (0)-knop om tussen de 8 standen te schakelen.
- Gebruik de + en de – knoppen voor het verhogen of verlagen van de intensiteit.
- Houd de (0)-knop ingedrukt om hem uit te zetten.



## BESCHIKBARE KLEUREN:



**LELO DOT™ PINK**  
Product ID: 8892  
EAN: 7350075028892



**LELO DOT™ AQUA**  
Product ID: 8915  
EAN: 7350075028915



**LELO DOT™ LILAC**  
Product ID: 8908  
EAN: 7350075028908

## SPECIFICATIES:

**Materialen:** lichaamsveilige siliconen, ABS-kunststof

**Afwerking:** glad

**Afmetingen:** 60 x 46 x 165 mm

**Gewicht:** 98 gr.

**Batterij:** Li-ion 520 mAh 3,7 V

**Oplaadtijd:** max. 2 u. bij 5,0 V 500 mA

**Gebruiksduur:** tot 2 u.

**Stand-by:** 90 dagen

**Frequentie:** 133 Hz

**Max. geluidsniveau:** <60 dB

**Interface:** 3 knoppen

## VERZEND- EN VERPAKKINGSINFORMATIE

**Afmetingen verpakking:** 110 x 50 x 188 mm

**Verzenddoos:** 400 x 200 x 600 mm

**Eenheden per uiteindelijke verzenddoos:** 32